


SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVC - Embases paroi avant



1425614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425614>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 12-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,08 mm², coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1425614
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQCFD
Product key	ABQCFD
GTIN	4055626430591
Poids par pièce (emballage compris)	24,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,396 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVC - Embases paroi avant



1425614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425614>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage face avant/bride carrée (Longueur de côté 25 mm)
-----------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Indications sur les matériaux

Matériau Masse de scellement	PUR (coulé)
------------------------------	-------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cordons individuels
Type de contact	Connecteur femelle
Section du conducteur	0,08 mm ²

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Raccordement 2

Type tête	extrémité libre
-----------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
Section du câble	0,08 mm ²
AWG ligne de signaux	28

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVC - Embases paroi avant

1425614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425614>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles connecteur femelle M12, 12 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVC - Embases paroi avant



1425614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425614>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVC - Embases paroi avant



1425614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425614>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr