

# SACC-M12MS-6Q SH VARAN - Connecteur de données



1429130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1429130>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de données, VARAN, 6-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

## Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
- Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

## Données commerciales

Référence	1429130
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF2CDM
Product key	AF2CDM
GTIN	4046356323093
Poids par pièce (emballage compris)	37,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	37,4 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# SACC-M12MS-6Q SH VARAN - Connecteur de données



1429130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1429130>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Instructions de montage	<b>IMPORTANT</b> : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
-------------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Application	Données
Type de capteur	VARAN
Nombre de pôles	6
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A
Sortie du câble	droit

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Dimensions

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	4 mm ... 8 mm
--------------------	---------------

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	Néoprène
Matériau de surface de prise	Zinc coulé sous pression, nickelé
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement autodénudant
Section raccordable	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Section raccordable AWG	26 ... 22
Couple de serrage	0,4 Nm (Molette M12) 0,8 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement) 3 Nm (Ecrrou de pression avec manchon d'accouplement)

# SACC-M12MS-6Q SH VARAN - Connecteur de données



1429130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1429130>

## Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale $U_N$	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale $I_N$	2 A

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	$\geq 100$
--------------------	------------

## Connecteur

### Raccordement 1

Type tête	connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

## Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	VARAN
--------------------------	-------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-40 °C ... 85 °C

## Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	selon de CEI 61076-2-101


# SACC-M12MS-6Q SH VARAN - Connecteur de données

1429130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1429130>


## Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 6 pôles, vue côté mâle

# SACC-M12MS-6Q SH VARAN - Connecteur de données



1429130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1429130>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

### ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-M12MS-6Q SH VARAN - Connecteur de données



1429130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1429130>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)