# SACC-M12-SCO NUT L 90 - Presse-étoupe de boîtier

1432460

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432460

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-SPEEDCONNEC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

## Avantages

- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
- Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR
- Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1432460 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQAED |
| Product key | ABQAED |
| GTIN | 4046356410731 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,07 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6,843 g |
| Numéro du tarif douanier | 79070000 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier pour connecteurs circulaires |
| Type de filetage | M12 |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 1,5 ... 2 Nm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Boîtier | GD-Zn |
| Matériau Surface du boîtier | nickelé |
| Matériau Raccordement vissé | Laiton, nickelé |
| Matériau Joint | EPDM (Joint torique intérieur) |
| | HNBR (Joint plat) |

### Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---|---|
| Type tête | connecteur femelle |
| Type de filetage tête | M12 |
| Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection (branché) | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
| Indice de protection | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C |
| | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur face avant (M12 x 1) |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003556 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a6817d08-c9f0-45d4-a46c-7e3597847b2c |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr