HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact

1435214

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1435214

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module d'insertion de contacts, adaptateur pour câble de jonction, vous trouverez les câbles de jonction correspondants dans la liste des accessoires

Données commerciales

Référence	1435214
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACE
Product key	AF7ACE
GTIN	4063151807269
Poids par pièce (emballage compris)	12,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires.
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
	IMPORTANT : Des câbles de jonction dotés d'un étrier de protection au-dessus du verrouillage doivent être pré-traités pour être utilisés dans ce module. Avec une pince coupante, dégagez largement l'étrier de protection au-dessus du verrouillage pour pouvoir insérer le câble sans entrer en collision avec le module voisin.


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact modulaire
Série	HC-M-RJ45
Application	Données
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Numérotation des contacts	1 - 8
Nombre de prises	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	50,7 mm
Longueur	14,6 mm

Caractéristiques mécaniques

Hauteur minimum du boîtier	72 mm

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	48 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV

Courant de référence	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	$CAT6_A$ (CEI 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de porte-contacts	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Dessins

Dessin coté



Isolant mâle

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1435214

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440207

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,062 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr