UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Batterie de rechange à alimentation secourue

1446073

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1446073

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Batterie de rechange, Lithium-Ion ($LiFePO_4$), 24 V DC, 64 Wh. 1x 1446073 est nécessaire comme batterie de rechange pour 1460921 UPS-BAT/LI/24DC/64WH et 2x 1446073 sont nécessaires pour 1396415 UPS-BAT/LI/24DC/128WH.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1446073
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUEL3
Product key	CMUEL3
GTIN	4063151831516
Poids par pièce (emballage compris)	1☐342,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐100 g
Numéro du tarif douanier	85072080
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque concernant la batterie	Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ».

Stockage d’énergie

Entrée

Tension d'entrée	24 V DC
Capacité nominale	64 Wh

Généralités

Type de batterie	Grepow, 25.6 V GRP6053117-8S1P-A
Technologie pile	Lithium-Ion ($LiFePO_4$)
Dernière mise en service (accu uniquement)	6 Mois (-20 °C ... 35 °C)
	1 Mois (-30 °C ... 65 °C)

Propriétés du produit

Type de produit	Batterie
Gamme de produits	Batterie de rechange
Elimination	Les piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	65 mm
Hauteur	151 mm
Profondeur	100 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 65 °C (0 °C ... 60 °C, UPS V/C Level)
	-20 °C ... 35 °C (recommandée)
Température ambiante (charge)	-10 °C ... 55 °C (0 °C ... 55 °C, UPS V/C Level)
Température ambiante (décharge)	-20 °C ... 60 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC002839

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr