

# SAC-3P-M12MS/5,0-500/A-1L-Z - Câble



1438930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438930>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED,  
Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 5 m

## Données commerciales

Référence	1438930
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1DJA
Product key	AF1DJA
GTIN	4046356488983
Poids par pièce (emballage compris)	214 g
Poids par pièce (hors emballage)	208,64 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne
-----------------	-----------------------------------------------------------

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	24 V AC
	24 V DC

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	$\geq 100$
--------------------	------------

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Type de codage	A

#### Raccordement 2

Type	Connecteur de vanne A
Circuit de protection	Diode zéner

### Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
-------------------	-----

# SAC-3P-M12MS/5,0-500/A-1L-Z - Câble





1438930


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438930>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438930>

 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	24 V	4 A	-	-

 <b>EAC-RoHS</b> Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

 <b>CSAus</b> Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	24 V	4 A	-	-

# SAC-3P-M12MS/5,0-500/A-1L-Z - Câble



1438930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438930>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Diboron trioxide(n° CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n° CAS: 1317-36-8)