

CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir



1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 0,8 mm, section raccordable: 0,08 mm² ... 0,34 mm², matériau de contact: CuZn, Cet article est en cours de conversion. Alternative sans plomb selon RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1%), possible sur demande à l'avance.

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1452372
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQZEB
Product key	ABQZEB
GTIN	4046356544764
Poids par pièce (emballage compris)	0,14 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir



1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Mâle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Section de raccordement	0,08 mm ² ... 0,34 mm ²
-------------------------	---

Indications sur les matériaux

Matériau Surface des contacts	Au
Matériau Contact	CuZn

Dimensions

Diamètre (Diamètre de contact)	0,8 mm
--------------------------------	--------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir



1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	9dfec1f0-bf0e-4c0b-8255-c14ddf073f60