PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchon de fermeture

1456190

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456190

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation, pour connecteurs mâles M12 non affectés avec œillets de fixation 14,5 mm

Données commerciales

Référence	1456190
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABQZAA
Product key	ABQZAA
GTIN	4046356605717
Poids par pièce (emballage compris)	4,68 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,05 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
Type de filetage	M12

Indications sur les matériaux

Matériau	PA / TPU
	PUR (Bande de maintien)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / HB
Matériau d'étanchéité GRP	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,222 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr