

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Rouleau de câble



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457416>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Au mètre, Rouleau de câble, PUR/PVC, noir RAL 9005, 3 fils, coloris du fil: noir 1, noir 2, vert/jaune, longueur de câble: 100 m



Données commerciales

Référence	1457416
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1LBA
Product key	AF1LBA
GTIN	4046356617543
Poids par pièce (emballage compris)	5□163 g
Poids par pièce (hors emballage)	4□996 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Rouleau de câble

1457416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457416>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Câble au mètre
Application	Connecteur pour électrovanne
Nombre de pôles	3
Blindé	non

Câble/conducteur

Longueur du câble	100 m
-------------------	-------

PUR/PVC 0,75 mm² noir [116]

Dessin coté	
Poids de gaine	53,4 kg/km
Style UL AWM	20549
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Type	PUR/PVC 0,75 mm ² noir [116]
Structure du conducteur ligne de signal	24x 0,20 mm
AWG ligne de signaux	18
Section de câble	3x 0,75 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1,7 mm ±0,05 mm
Diamètre extérieur du câble	5,80 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	noir 1, noir 2, vert/jaune
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	26 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km
Tension nominale câble	300 V
Tension d'essai	1200 V
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	29 mm

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Rouleau de câble



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457416>

Rayon de courbure minimal, pose souple	58 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 1000000, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s, Accélération: 2,5 m/s ²
Résistance à la propagation des flammes	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	selon UL FT-2
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	Non adhésif
Propriétés particulières	souple
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Rouleau de câble



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457416>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457416>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Rouleau de câble



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457416>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1457416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457416>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

13,495 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr