

SPP-R-3 - Module de télésignalisation



1466700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466700>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module de télésignalisation optionnel pour parasurtenseurs 3 pôles et éléments de base de la gamme de produits VALVETRAB SPP.

Avantages

- Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
- Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
- Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
- Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs

Données commerciales

Référence	1466700
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL138Z
Product key	CL138Z
GTIN	4063151861063
Poids par pièce (emballage compris)	20,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	14 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pack Télécommunication
Type	Module encastré
Emplacement pour le montage	Espace intérieur
Accessibilité	Accessible

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution (Circuit auxiliaire)	2 (Lorsque le degré de pollution est de 3, voir le tableau 2)

Propriétés électriques

Affichage/signalisation à distance

Dénomination connexion	Contact de signalisation à distance de défaut (11, 12 14)
Contact de commutation	Inverseur
Tension de service AC	5 V AC ... 250 V AC
Courant de service AC	5 mA AC ... 1 A AC
Tension de service DC	5 V DC ... 30 V DC
Courant de service DC	5 mA DC ... 1 A DC
Tension de service DC	5 V DC ... 125 V DC
Courant de service DC	5 mA DC ... 200 mA DC
Protection max. en amont nécessaire	1 A (gG)
Type d'isolation (entre le circuit principal et le circuit auxiliaire)	Isolation double / renforcée

Affichage/signalisation à distance

Dénomination connexion	Contact de signalisation à distance de défaut (11, 12 14)
------------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Contact de signalisation à distance de défaut (11, 12 14)

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm² ... 1 mm²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm² ... 1,5 mm²


Dimensions

SPP-R-3 - Module de télésignalisation



1466700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466700>

Dessin coté	
Largeur	53,4 mm
Hauteur	16,9 mm
Profondeur	34,9 mm
Graduation	3 HP

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau Boîtier	PBT
	PA 6.6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PBT
	PA 6.6

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 50 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
	Lorsque l'altitude est supérieure, voir le tableau 2
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 150 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)
	0,7g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - selon GL)

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2025
Normes/prescriptions	EN IEC 61643-11/A11
Remarque	2025
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012 + A11:2018
Normes/prescriptions	EN 60947-5-1
Remarque	2025

Montage

Type de montage	sur embase
Type de fixation	Stationnaire

Dessins

Dessin coté




Dessin schématique

Pollution degree	2	3
Altitude	>2000 m ... ≤5000 m	≤5000 m
Rated voltage	5 V ... 150 V AC 5 V ... 30 V DC (5 mA ... 1 A DC) 30 V DC ... 125 V DC (5 mA ... 200 mA DC)	5 V ... 100 V AC 5 V ... 30 V DC (5 mA ... 1 A DC) 30 V DC ... 100 V DC (5 mA ... 200 mA DC)
Insulation type between main and auxiliary circuit	Double / Reinforced insulation	

Tableau 2 : Caractéristiques techniques du contact de télésignalisation de défaut

Schéma de connexion



SPP-R-3 - Module de télésignalisation



1466700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466700>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466700>

CCA

Identifiant de l'homologation: NTR NL-8052

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE0000501



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E330181-20240715

SPP-R-3 - Module de télésignalisation



1466700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466700>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

SPP-R-3 - Module de télésignalisation



1466700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466700>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr