# HS LCA-RD 12,5X5-F - Feu de signalisation

1474407

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1474407

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Feu de signalisation à cosse plate, actif, rigide, Tête cylindrique, surface de rayonnement: planaire, nombre d'affichages: 1, (1 rangée, 1 colonne), diamètre: 12,5 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1474407 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 200 Unité(s) |
| Clé de vente | ACGABC |
| Product key | ACGABC |
| GTIN | 4063151887094 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,04 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3 g |
| Numéro du tarif douanier | 90019000 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Eclairage |
| Nombre de pôles | 1 |
| Orientation | vertical |
| Type de conducteur | Feu de signalisation à cosse plate |
| Forme de tête | Tête cylindrique |
| Nombre d'affichages | 1 (1 rangée x 1 colonne) |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Diamètre | 12,5 mm (Diamètre obturateur) |
| | 5 mm (Diamètre objectif) |
| Diamètre de perçage | 9,7 mm |
| Dimensions | 34,6 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur (Lentille) | transparent |
| Couleur (Boîtiers) | blanc (RAL 9010) |
| Matériau Lentille | Polycarbonate |
| Matériau Boîtier | Polycarbonate |
| Qualité de surface | étamé |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Code IP max. à atteindre | IP40 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Enfoncer |

### Indications sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Sac en PE |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002750 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr