

HC-M-42-CT-M - Module à élément de contact



1450698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1450698>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à élément de contact, nombre de pôles: 42, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 42, Mâle, Raccordement à sertir, 150 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², application: Signal

Données commerciales

Référence	1450698
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACE
Product key	AF7ACE
GTIN	4063151848972
Poids par pièce (emballage compris)	18,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	18,4 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour boîtiers HEAVYCONNEC de type B6 à B48, cadre-support de module HC-M-B...MF-... requis, contacts à sertir CK 1,6-ED... , contacts à sertir non inclus dans la livraison.
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
Généralités	Pour éviter tout rebond de contact par une insertion oblique, l'utilisation de broches de guidage (HC-CST) et de douilles de guidage (HC-CBU) est recommandée.

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact modulaire
Série	HC-M-42
Application	Signal
Nombre de pôles	42
Enfichable	42
Numérotation des contacts	1 - 42
Nombre de prises	2
Nombre de contacts de puissance	0
Nombre de contacts de commande	42
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement à sertir
-----------------------------	-----------------------

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable AWG	26 ... 14
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	8 mm (6 mm à 2,5 mm²)


Dimensions

HC-M-42-CT-M - Module à élément de contact



1450698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1450698>

Dessin coté	
Largeur	33,9 mm
Hauteur	34 mm
Longueur	29,3 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	1,6 mm
---------------------	--------

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	150 V
Tension de tenue aux chocs assignée	2,5 kV
Courant de référence	10 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enchâssage	≥ 500
---------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag (alternative Au)
Matériau de porte-contacts	PC
Normes / Spécifications	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)
---------------------------------------	---

Normes et spécifications

Essai

Normes/prescriptions	PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
----------------------	--

HC-M-42-CT-M - Module à élément de contact





1450698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1450698>


Dessins

Dessin coté




Isolant mâle

Dessin schématique



Nombre de pôles côté raccordement



Courbe de derating - contacts tournés

HC-M-42-CT-M - Module à élément de contact



1450698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1450698>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1450698>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	150 V	10 A	- 14	-

DNV Identifiant de l'homologation: TAE000037S				
---	--	--	--	--

HC-M-42-CT-M - Module à élément de contact



1450698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1450698>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440217
ECLASS-15.0	27440217

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-42-CT-M - Module à élément de contact



1450698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1450698>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr