

VAL-SEC-AGK-25 - Bloc de jonction de dérivation



1452282

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452282>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction de dérivation, utilisable uniquement en combinaison avec la série VAL-SEC-T2, tension nominale : 400 V, intensité nominale : 63 A, type de raccordement : raccordement vissé, section assignée : 25 mm², section : 1,5 mm² - 25 mm², coloris : gris

Avantages

- Permet un câblage simple du parafoudre optimisé en matière de CEM grâce à un complément modulaire
- Installation simplifiée grâce à la possibilité d'utilisation d'embouts pour le câblage simple
- Complément idéal de la gamme de produits Safe Energy Control T2 grâce à un design uniforme et un nombre de pôles pouvant être assemblés individuellement



Données commerciales

Référence	1452282
Conditionnement	60 Unité(s)
Commande minimum	60 Unité(s)
Clé de vente	CL131Z
Product key	CL131Z
GTIN	4063151840938
Poids par pièce (emballage compris)	13,113 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,113 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de dérivation
Propriétés d'isolation	
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Couple de serrage	3 Nm
Longueur à dénuder	16 mm
Section de conducteur souple	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur rigide	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Section conduct. AWG	15 ... 4

Dimensions

Largeur	12,5 mm
Hauteur	38,8 mm
Profondeur	41,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA6.6
Groupe de matériaux	I

Circuit de protection

Tension nominale U_N	400 V AC/DC
Tension permanente maximale UC	440 V AC
	450 V DC
Courant de charge nominal I_L	63 A
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s.	40 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μ s	80 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	50 kA
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	63 A (gG / B / C)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

VAL-SEC-AGK-25 - Bloc de jonction de dérivation



1452282

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452282>

Altitude	2000 m (amsl)
----------	---------------

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2025

EN 61643-11

Normes/prescriptions	EN IEC 61643-11
Remarque	2025 + A11: 2025
Normes/prescriptions	CEI 60947-7-1
Remarque	2009
Normes/prescriptions	EN 60947-1
Remarque	2009

1452282

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452282>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--