CUC-SI-CM/USBA2.0 - Interface de données

1484217

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1484217

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Interface de données, USB 2.0, USB 2.0 (25 Mbit/s), 4-pôles, type de raccordement: Prolongateur, matériau: PA



Avantages

- Montage simple et sans outil grâce à l'écrou de fixation central
- Montage compact grâce à une découpe de paroi standard, Ø22,5 mm
- Exécution simple et rapide d'opérations de maintenance, de mises à jour, etc. sur des armoires électriques et des appareils fermés

Données commerciales

Référence	1484217
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNKAC
Product key	ABNKAC
GTIN	4063151922184
Poids par pièce (emballage compris)	23,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	20,865 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque frontale pour données
Nombre de pôles	4
Enfichable	USB-A
Blindé	oui

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	≥ 500 V AC
Courant de référence	1 A (Contacts de signal à T=98°C)
	3 A (Contacts d'alimentation à T=90°C)
Résistance d'isolement	≥ 1000 MΩ
Tension nominale U_N	5 V DC
Intensité nominale I_N	3 A
Résistance de passage par paire de contacts	≤ 30 mΩ
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	≥ 25 Mbit/s
	≤ 400 Mbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	USB 2.0
Transmission de puissance	2,5 W (selon USB-IF)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur
Couple de serrage	... 1 Nm

Interfaces

Type de signal/catégorie	USB 2.0 USB 2.0, 25 Mbit/s

Dimensions

Largeur	29,5 mm
Hauteur	45,1 mm
Longueur	40 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier)	V0
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Capot de protection)	HB
Matériau du boîtier	PA
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	doré

Matériau de porte-contacts	Plastique
Matériau du capot de protection	TPE-V
Matériau du raccordement vissé	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67 (avec capot de protection fermé)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Montage sur face avant
Instructions de montage	Épaisseur de paroi : de 1 mm à 5 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1484217

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E335024-V5S1

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E335024-V5S1

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440109
ECLASS-13.0	27440209

ETIM

ETIM 10.0	EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr