CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Jeu de câbles

1486193

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1486193

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, longueur: 1 m, avec contact enfichable d'un côté, Pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT, référence : 1309697 et CHARX RFID/NFC-PCB, référence : 1391227 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

Description du produit

Jeu de câbles pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT - 1309697 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

Avantages

- Raccordement facile du capteur de courant de défaut grâce aux câbles enfichables
- Conception flexible de la station de recharge grâce à une longueur de 1 m

Données commerciales

Référence	1486193
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	XWBRYO
Product key	XWBRYO
GTIN	4063151929091
Poids par pièce (emballage compris)	18,57 g
Poids par pièce (hors emballage)	15 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de câbles
Gamme de produits	CHARX control modular
Version	4 pôles
Equipement	avec contact enfichable d'un côté

Propriétés électriques

Remarque concernant la connectique	Raccordement enfichable, séparable

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
Fils PE	BK

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	< 3

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 10.0	EC002889

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr