# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Rouleau de câble

1501854

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501854

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Au mètre, Rouleau de câble, PVC, noir RAL 9005, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1501854 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1LBA |
| Product key | AF1LBA |
| GTIN | 4017918813987 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2☐440,96 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2☐170,96 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444995 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Câble au mètre |
| Application | Connecteur |
| Nombre de pôles | 3 |
| Blindé | non |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 100 m |

PVC noir [PVC]

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Poids de gaine | 29 kg/km |
| Nombre de pôles | 3 |
| Blindé | non |
| Type | PVC noir [PVC] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Section de câble | 3x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,25 mm ±0,02 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PVC |
| Fil, coloris | marron, bleu, noir |
| Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
| Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,76 mm |
| Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | max. 78 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | ≥ 300 V |
| Tension d'essai | ≤ 3000 V |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 2464 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |

| | |
|---|---|
| | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501854

**EAC-RoHS**
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00371

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003249 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 18,263 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr