FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT - Parafoudre combiné de types 1+2+3

1461301

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461301

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Parafoudre / parasurtenseur compact, non enfichable et sans courant de fuite, basé sur la technologie d'éclateur à carbone sans usure pour les réseaux d'alimentation électrique triphasés avec N et PE communs (système à 4 conducteurs : L1, L2, L3, PEN), adapté à une utilisation en zone en amont de compteur, pouvoir de décharge jusqu'à 100 kA pour les niveaux de protection foudre I et II.

Avantages

- Fonctionnement sûr et disponibilité maximale de l'installation grâce à une protection fiable en présence d'apparition d'un courant de foudre et de surtensions, grâce à une technologie d'éclateur innovante et performante
- Une performance maximum dans un espace réduit pour tous les systèmes d'alimentation courants
- Convient pour une utilisation dans la zone en amont de compteur grâce à un circuit de protection sans courant de fuite et à un indicateur d'état optique mécanique
- Gain de place et installation à peu de frais en raison de la largeur réduite
- Informé à tout moment du bon fonctionnement de l'effet de protection grâce à un affichage vert/rouge clair et un contact de télésignalisation en option

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1461301
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL11D2
Product key	CL11D2
GTIN	4063151851385
Poids par pièce (emballage compris)	516,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	478 g

Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	CN

FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT - Parafoudre combiné de types 1+2+3

1461301

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461301

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Parafoudres combinés
Classe d'essai CEI	I + II + III
	T1 + T2 + T3
Types EN	T1 + T2 + T3
Système d'alimentation CEI	TN-C
Type	Module pour profilés monobloc
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Nombre de ports	One

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	IV
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Couple de serrage	3 Nm (2,5 mm² ... 16 mm²)
	4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
Longueur à dénuder	18 mm
Section de conducteur souple	2,5 mm² ... 25 mm²
Section de conducteur rigide	2,5 mm² ... 35 mm²
Section conduct. AWG	13 ... 2
Type de raccordement	Cosse à fourche
Section de conducteur souple	2,5 mm² ... 25 mm²

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	72 mm
Hauteur	89,8 mm
Profondeur	76,6 mm (avec profilé 7,5 mm)
Graduation	4 HP

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PBT
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PBT

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Circuit de protection

Circuits de protection	L-PEN
Tension nominale U_N	240/415 V AC (TN-C)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	264 V AC
Courant de charge nominal I_L	80 A (< 55 °C)
Courant résidual I_{PE}	≤ 0,01 mA
Courant nom. de décharge I_n (8/20)µs.	25 kA
Choc combiné U_{OC}	6 kV
Courant d'essai (10/350) µs, charge	12,5 As
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique	156 kJ/Ω
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête I_{imp}	25 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (10/350) µs	75 kA
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi}	50 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	50 kA
Niveau de protection en tension U_p	≤ 1,7 kV
Tension résiduelle U_{res}	≤ 1,7 kV (pour I_n)
	≤ 1,4 kV (à 12,5 kA)
	≤ 1,1 kV (à 5 kA)
	≤ 1,1 kV (pour 2,5 kA)
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs	≤ 1,7 kV
Réponse au TOV pour U_T	457 V AC (5 s / mode résistance)
	457 V AC (120 min / mode résistance)
Temps de réponse t_A	≤ 100 ns
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V	80 A (gG)
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	315 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (A l'état monté)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 5000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	2g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	0,5g (9 - 200 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm

Dessins

Dessin coté





Schéma de connexion



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461301

KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-136866

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-109225

CCA
Identifiant de lhomologation: NTR NL-8051

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171201
ECLASS-15.0	27171201

ETIM

ETIM 10.0	EC000381

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr