CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Support mural

1513259

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1513259

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur mural pour le routeur de téléphonie mobile extérieur Cellulink M25, permet le montage sur des parois et des surfaces planes, résistance aux vibrations et protection antivol grâce à la vis fournie, peut être utilisé comme gabarit de perçage, charge au vent pouvant atteindre 220 km/h

Données commerciales

Référence	1513259
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC426
Product key	DNC426
GTIN	4063151975098
Poids par pièce (emballage compris)	47,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	40 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.

CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Support mural

1513259


https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1513259

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	85,5 mm
Hauteur	143,5 mm
Profondeur	12 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Partie supérieure du boîtier)	gris clair (RAL 7035)
Matériau (Boîtier)	Polycarbonate (Résistance au brouillard salin conformément à CEI 60068-2-11)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Vitesse du vent	≤ 220 km/h

Montage

Type de montage	Montage mural


CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Support mural

1513259

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1513259

Dessins

Dessin coté



Dimensions

CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Support mural

1513259

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1513259

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr