

TCP 32DC/30A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique



1499987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1499987>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Disjoncteur thermique à 1 canal pour la protection des récepteurs jusqu'à 32 V DC en cas de surcharge. Type de fusible : temporisé. Enfichable sur les blocs de jonction porte-fusible et les interfaces pour fusibles plats de forme C selon la norme ISO 8820-3. Avec une intensité nominale fixe : 30 A

Avantages

- Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
- Rééquipement facile des installations avec des fusibles plats automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
- Identification facile de l'intensité nominale par marquage de couleur



Données commerciales

Référence	1499987
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	CLA112
Product key	CLA112
GTIN	4063151956509
Poids par pièce (emballage compris)	4,67 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,252 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	CN

TCP 32DC/30A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique



1499987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1499987>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Disjoncteur de protection d'appareils, thermique
Type	Connecteur mâle
Nombre de pôles	1
Nombre de voies	1

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III
----------------------	-----

Propriétés électriques

Fusible	thermique
---------	-----------


Généralités

Tension de référence	max. 32 V DC
Courant de référence I_N	30 A
Fusible requis en amont	Uniquement nécessaire si I_{max} de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit.
Pouvoir de coupure assigné de court-circuit I_{cn}	300 A (≥ 3 déconnexions)
Pouvoir de coupure de court-circuit	150 A (≥ 3 déconnexions) 2000 A (≥ 1 déconnexion)
Fusible	thermique
Chute de tension	< 150 mV
Type de contact	Forme C selon ISO 8820-3

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6,2 mm
Hauteur	19,7 mm
Profondeur	29,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert jaune (RAL 6018)
---------	-----------------------

TCP 32DC/30A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique



1499987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1499987>

Matériau	CuSn
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PA 6
Matériau du boîtier	PA 6

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30 (Zone de manœuvre)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------


TCP 32DC/30A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique

1499987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1499987>

Dessins

Dessin coté




TCP 32DC/30A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique



1499987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1499987>



Courbe de déclenchement

TCP 32DC/30A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique



1499987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1499987>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 32DC/30A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique



1499987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1499987>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,591 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr