

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, longueur de câble: 2 m

Données commerciales

Référence	1517916
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1CKB
Product key	AF1CKB
GTIN	4017918968038
Poids par pièce (emballage compris)	168,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	164,5 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Standard
Type de capteur	INTERBUS
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	B

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	INTERBUS
Type de signal/catégorie	INTERBUS, 16 Mbit/s

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	16 Mbit/s

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Caractéristiques de raccordement

Brochage

Contact Couleur (désignation des signaux) Contact (en option)	1 (Femelle) YE (DO)
	2 (Femelle) GN (DO)

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus

1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

	3 (Femelle) GY (DI)
	4 (Femelle) PK (DI)
	5 (Femelle) BN (GND)

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------


Raccordement 2

Version	extrémité libre
---------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

INTERBUS [900]

Dessin coté	
Poids de gaine	70 kg/km
Nombre de pôles	6
Blindé	oui
Type	INTERBUS [900]
Structure du conducteur	3 x 2 x 0,22 mm ²
Vitesse du signal	0,66 c
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	3x 2x 0,22 mm ²
Diamètre extérieur du câble	8,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	vert RAL 6017
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PE
Fil, coloris	vert-jaune, blanc-marron, gris-rose
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	3 paires en direction de l'âme
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km
Résistance de liaison	< 250,00 mΩ/m (pour 30 MHz)
Résistance de boucle	≤ 159,80 Ω/km
Impédance caractéristique	120 Ω ±20 % (à 64 kHz)

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

	100 Ω \pm 15 % (pour 1 MHz)
Capacité de la ligne	\leq 60 nF/km (à 800 Hz)
Tension nominale câble	250 V (Valeur de crête, par pour courants forts)
Tension d'essai fil/fil	1500 V _{eff}
Tension d'essai fil/blindage	1000,00 V _{eff}
Rayon de courbure minimum, position fixe	7,5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	15 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	60 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	120 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 120 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 1,6 m/s, Accélération: 3,2 m/s ²
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	\geq 61 dB (à 772 kHz)
	\geq 59 dB (pour 1 MHz)
	\geq 55 dB (pour 2 MHz)
	\geq 50 dB (pour 4 MHz)
	\geq 46 dB (pour 8 MHz)
	\geq 44 dB (pour 10 MHz)
	\geq 41 dB (pour 16 MHz)
Effet d'écran	\leq 15 dB/km (à 256 kHz)
	\leq 24 dB/km (à 772 kHz)
	\leq 27 dB/km (pour 1 MHz)
	\leq 52 dB/km (pour 4 MHz)
	\leq 84 dB/km (pour 10 MHz)
	\leq 112 dB/km (pour 16 MHz)
	\leq 119 dB/km (pour 20 MHz)
Résistance à la propagation des flammes	selon VDE 0472 Partie 4, Type de contrôle B
	selon CEI 60332-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple)

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus

1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

Dessins

Dessin coté



Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique



Nombre de pôles connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage B, vue côté femelle

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus

1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

Schéma de connexion



Affectation des contacts du connecteur femelle M12

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517916>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,881 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr