HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Support de montage pour rail DIN

1518648

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1518648

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de montage pour rail DIN, design : B24, cadre de base, matériau : aluminium moulé sous pression, sans revêtement, rabattable à 180°, pour cadre supérieur HC-CIF-B24-HFFD..., pour rails DIN NS 35/7,5

Avantages

- Version métallique stable
- Partie inférieure ouverte, possibilité d'installer des faisceaux de câbles prémontés
- PE fiable à contact avancé, même en cas d'enfichage légèrement de travers et indépendamment du sens de montage
- Accessibilité particulièrement bonne grâce au mécanisme de pivotement à 180° innovant

Données commerciales

Référence	1518648
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AHB
Product key	AF7AHB
GTIN	4063151982621
Poids par pièce (emballage compris)	232,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	PL

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Support de montage pour rail DIN

1518648


https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1518648

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de montage pour rail DIN
Type de boîtier	Support de montage pour rail DIN
Série	HC-CIF-AL
Type	B24
Capot de protection	non
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	56 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	145 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Aluminium coulé sous pression, non revêtu
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, non revêtu

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Écrou

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
Instructions de montage	Le mécanisme de pivotement peut être ouvert et verrouillé au moins 250 fois.
	En cas d'utilisation d'un rail DIN en aluminium, la liberté de mouvement du support de montage pour rail DIN est limitée afin d'éviter qu'une vibration permanente n'entraîne une surcharge du rail DIN. Cela peut être réalisé en utilisant des butées supplémentaires à côté du support de montage pour rail DIN.


HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Support de montage pour rail DIN

1518648

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1518648

Dessins

Dessin coté



Dessin coté (vue de dessus)

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Support de montage pour rail DIN

1518648

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1518648

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	24,064 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr