

SAC-3P-M12MS-M 8SIFS - Adaptateur



1519781

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519781>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur, 3-pôles, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M8 Snap-in, codage: A

Données commerciales

Référence	1519781
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF1GBA
Product key	AF1GBA
GTIN	4046356019972
Poids par pièce (emballage compris)	12,23 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,43 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur M8/M12
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3


Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	17 mm
Hauteur	14,8 mm
Longueur	50,8 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Connecteur

SAC-3P-M12MS-M 8SIFS - Adaptateur



1519781

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519781>

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	3
Type de codage	A

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M8 Snap-in
Nombre de pôles	3
Mode de verrouillage	Snap-in
Type de codage	A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enchâssage	≥ 100
---------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104


SAC-3P-M12MS-M 8SIFS - Adaptateur

1519781

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519781>


Dessins

Dessin coté




Adaptateur M8/M12

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 3 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin schématique



Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle


SAC-3P-M12MS-M 8SIFS - Adaptateur



1519781

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519781>

Schéma de connexion



Disposition des contact des connecteurs mâles M8 / femelles M12

SAC-3P-M12MS-M 8SIFS - Adaptateur



1519781

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519781>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519781>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12MS-M 8SIFS - Adaptateur



1519781

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519781>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,06 kg CO2e
---------	--------------