

ES-FT-HSC20-S-0.5 AG - Connecteur



1524937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524937>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, Famille d'articles: HSC, coloris: argent, nombre de pôles: 14, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1,5 mm², courant de référence: 5 A, Type de raccordement: Sertissage

Données commerciales

Référence	1524937
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	200 Unité(s)
Clé de vente	ABLDBA
Product key	ABLDBA
GTIN	4063151992729
Poids par pièce (emballage compris)	0,813 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,813 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs pour les accumulateurs d'énergie
Gamme de produits	HSC
Nombre de pôles	14

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	150 V
Courant de référence	5 A
Résistance de contact	≤ 15 mΩ
Résistance d'isolement	1000 MΩ

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Sertissage
----------------------	------------

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau de surface du contact	Ag/Sn (traitement anti-tarnish)

Câble/conducteur

Fil, section	0,14 mm ² 1,5 mm ²
--------------	--

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 4000 m

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	TÜV (PPP 51090B)
----------------------	------------------

ES-FT-HSC20-S-0.5 AG - Connecteur



1524937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524937>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

ES-FT-HSC20-S-0.5 AG - Connecteur



1524937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524937>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr