

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/94WH - Module de batterie



1532141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532141>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Batterie de rechange, Lithium-Ion (LiFePO₄), 24 V DC, 94 Wh. 2x 1532141 sont nécessaires comme batterie de rechange pour 1460922 UPS-BAT/LI/24DC/189WH et 3x 1532141 sont nécessaires pour 1460923 UPS-BAT/LI/24DC/284WH.



Données commerciales

Référence	1532141
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUEL3
Product key	CMUEL3
GTIN	4067923000568
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 100 g
Numéro du tarif douanier	85072080
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Stockage d'énergie

Entrée

Tension d'entrée	24 V DC
Capacité nominale	94 Wh

Généralités

Type de batterie	Grepow, 25.6 V GRP8056117-8S1P-A
Technologie pile	Lithium-Ion (LiFePO ₄)
Dernière mise en service (accu uniquement)	6 Mois (-20 °C ... 35 °C)
	1 Mois (-30 °C ... 65 °C)

Propriétés du produit

Type de produit	Batterie
Gamme de produits	Batterie de rechange

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	65 mm
Hauteur	151 mm
Profondeur	100 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 65 °C (0 °C ... 60 °C, UPS V/C Level)
	-20 °C ... 35 °C (recommandée)
Température ambiante (charge)	-10 °C ... 55 °C (0 °C ... 55 °C, UPS V/C Level)
Température ambiante (décharge)	-20 °C ... 60 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non
------------------------	-----

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/94WH - Module de batterie



1532141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532141>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC003893
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------