

# SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Connecteur d'appareil face arrière



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524788>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 3-pôles, connecteur femelle, droit, M8, A-codage, Soudage à la vague

## Avantages

- Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme

## Données commerciales

Référence	1524788
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQJBG
Product key	ABQJBG
GTIN	4017918953881
Poids par pièce (emballage compris)	5,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,08 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Connecteur d'appareil face arrière



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524788>

## Caractéristiques techniques

### Montage

Type de montage	Montage face arrière (M8 x 1, avec contre-écrou)
-----------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Détrompage	A
Type de filetage	M8

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	CuZn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Corps isolant	PA 6.6
Matériau Contact	CuSn
Matériau Surface des contacts	Au
Matériau Joint	NBR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

### Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale $U_N$	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale $I_N$	4 A

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Soudage à la vague
Type de contact	Connecteur femelle

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M8

# SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Connecteur d'appareil face arrière



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524788>

Détrompage	A
------------	---

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

## Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M8
Normes/prescriptions	selon CEI 61076-2-104

# SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Connecteur d'appareil face arrière

1524788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524788>

## Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

# SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Connecteur d'appareil face arrière



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524788>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

### ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Connecteur d'appareil face arrière



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524788>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	8c519362-7ec2-4309-90af-a91ed32ab9e1

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)