

ES-HSC20 HT AG - Connecteur



1524927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524927>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur empilable, bloc de jonction de compensation de température

Données commerciales

Référence	1524927
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABLDBA
Product key	ABLDBA
GTIN	4063151990671
Poids par pièce (emballage compris)	1,49 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,28 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs pour les accumulateurs d'énergie
Gamme de produits	HSC
Nombre de pôles	12

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Courant de référence	12 A
Résistance de contact	≤ 0,5 mΩ

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Sertissage
----------------------	------------

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Surface des contacts	Ag

Câble/conducteur

Section du câble	4 mm²
------------------	-------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris augmentation de température)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 4000 m

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	TÜV (PPP 51090B)
----------------------	------------------

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--