

ES-FT-HSC20 - Connecteur

1524986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524986>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur empilé, boîtier de connecteur mâle, classe de protection IP20



Données commerciales

Référence	1524986
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABLDBA
Product key	ABLDBA
GTIN	4063151992545
Poids par pièce (emballage compris)	54,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	47,937 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs pour les accumulateurs d'énergie
Gamme de produits	HSC

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Courant de référence	100 A
----------------------	-------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Couleur de la partie du boîtier	noir
Matériau Boîtier	EP (Boîtiers)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Surface des contacts	Cu
Matériau de surface du contact	Ag/Sn (traitement anti-tarnish)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	≤ 4000 m

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	TÜV (PPP 51090B)
	UL 4128

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



ES-FT-HSC20 - Connecteur

1524986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524986>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440292
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--