

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connecteur pour électrovannes



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527919>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

## Données commerciales

Référence	1527919
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF2DAA
Product key	AF2DAA
GTIN	4017918980993
Poids par pièce (emballage compris)	24,72 g
Poids par pièce (hors emballage)	24,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	HU

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connecteur pour électrovannes



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527919>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Instructions de montage	<b>IMPORTANT</b> : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs pour électrovannes
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Raccordement à filetage Pg	Pg9

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne	PA 6
Matériau de contact	CuSn
Matériel Module à isolant connecteur pour EV	PA 6
Matériau de surface du contact	Ni

### Dimensions

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	6 mm ... 8 mm
--------------------	---------------

### Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale $U_N$	24 V AC 24 V DC
Intensité nominale $I_N$	10 A
Circuit de protection	Parafoudre basse tension; Varistance

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50 (Connecteur pour électrovanne)
--------------------	-----------------------------------

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connecteur pour électrovannes



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527919>

## Signalisation

Affichage d'état	1 LED
Présence d'un affichage d'état	oui

## Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section raccordable AWG	22 ... 16
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	6 mm
Couple de serrage	0,8 Nm ... 1 Nm (Ecrrou de pression) 0,4 Nm (Vis centrale) 0,5 Nm (Vis de contact)

## Connecteur

### Raccordement 1

Type tête	Connecteur de vanne
Type de filetage tête	A

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (Connecteurs pour électrovanne)


# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connecteur pour électrovannes

1527919


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527919>

## Dessins

Dessin coté



Dessin schématique




Nombre de pôles connecteur électrovanne, design A

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connecteur pour électrovannes

1527919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527919>

Schéma de connexion



# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connecteur pour électrovannes



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527919>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

### ETIM

ETIM 10.0	EC003623
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connecteur pour électrovannes



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527919>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	0df2c1a2-63e1-42d5-9729-c1651830f760

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,732 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)