SACC-DSI-M5FS-3CON-L180 - Connecteur d'appareil face arrière

1530647

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1530647

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 3-pôles, connecteur femelle, droit, M5, A-codage, Soudage à la vague

Description du produit

Connecteurs encastrables
Montage sur face arrière, une pièce, pour procédés de soudage à la vague, 180°

Avantages

- Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague

Données commerciales

Référence	1530647
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQNBA
Product key	ABQNBA
GTIN	4046356024440
Poids par pièce (emballage compris)	4,255 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,23 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage face arrière (M7, avec contre-écrou)

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Détrompage	A
Type de filetage	M5

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	CuZn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Corps isolant	PA 6.6
Matériau Contact	CuSn
Matériau Surface des contacts	Au
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau d'étanchéité GRP	Viton

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U_N	60 V
Intensité nominale I_N	1 A
Tension d'essai	800 V

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Soudage à la vague
Type de contact	Connecteur femelle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M5

Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M5
Normes/prescriptions	selon CEI 61076-2-105

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles femelle M5, 3 pôles, vue côté femelle

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	c3423ea3-e6e9-437d-857e-a4b96d6f1015

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,642 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr