SACB-DT-DB-CAN-L-IV - Boîtier répartiteur

1531878

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531878

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur, application : Hydraulique mobile, type de raccordement: Connecteur mâle DT04, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 4, affichage d'état: oui, CAN Bus/DeviceNet

Données commerciales

Référence	1531878
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF2IED
Product key	AF2IED
GTIN	4067923000810
Poids par pièce (emballage compris)	690 g
Poids par pièce (hors emballage)	690 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application	3 x vis M5 (10). Couple de serrage : maximum 2,4 Nm (21 lb_f-in.) (non inclus)

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Application	Hydraulique mobile
Nombre de pôles	4
Nombre de prises	10
LED	oui

Propriétés du système

Diagnostic local

Fonction surveillée	Tension d'alimentation
Représentation optique	LED bleue

Propriétés électriques

Tension de service maximale U_{max}	32 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation LED bleue
Intensité max. admissible par circuit	13 A (Batterie)
Intensité max. admissible par prise	42 A (8 A maximum pour les signaux, 13 A maximum pour l'électricité)

Caractéristiques de raccordement


Raccordement du conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	Connecteur mâle DT04

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui

Dimensions

Dessin coté	

Largeur	97 mm
Hauteur	35 mm
Longueur	265 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Ni
Matériau de porte-contacts	PA 66 GF


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (en cas d'utilisation de câbles de raccordement Phoenix Contact)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C


Dessins

Dessin coté




Schéma

Dessin schématique



Nombre de pôles DEUTSCH DT04-4P

Schéma de connexion



Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	19,064 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr