

# SACB-DT-DB-CAN-L-IV - Boîtier répartiteur



1531878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531878>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier répartiteur, application : Hydraulique mobile, type de raccordement: Connecteur mâle DT04, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 4, affichage d'état: oui, CAN Bus/DeviceNet



## Données commerciales

Référence	1531878
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF2IED
Product key	AF2IED
GTIN	4067923000810
Poids par pièce (emballage compris)	690 g
Poids par pièce (hors emballage)	690 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Instructions de montage	<b>IMPORTANT</b> : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application	3 x vis M5 (10). Couple de serrage : maximum 2,4 Nm (21 lb <sub>f</sub> -in.) (non inclus)

### Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Application	Hydraulique mobile
Nombre de pôles	4
Nombre de prises	10
LED	oui

### Propriétés du système

#### Diagnostic local

Fonction surveillée	Tension d'alimentation
Représentation optique	LED bleue

### Propriétés électriques

Tension de service maximale $U_{max}$	32 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation LED bleue
Intensité max. admissible par circuit	13 A (Batterie)
Intensité max. admissible par prise	42 A (8 A maximum pour les signaux, 13 A maximum pour l'électricité)

### Caractéristiques de raccordement


#### Raccordement du conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	Connecteur mâle DT04
-------------------------------------	----------------------

### Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui
--------------------------------	-----

### Dimensions

Dessin coté	 <p>Technical drawing showing the dimensions of the distributor box. The side view shows a height of 32.5 mm. The top view shows a total width of 264.8 mm, a central width of 205 mm, and a depth of 14.9 mm. A specific dimension of 85.6 mm is indicated for the top section, and 56.5 mm for the bottom section. The drawing also shows the internal layout of the 10 terminals and the 4 signal pins.</p>
-------------	--

# SACB-DT-DB-CAN-L-IV - Boîtier répartiteur



1531878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531878>

Largeur	97 mm
Hauteur	35 mm
Longueur	265 mm

## Indications sur les matériaux

Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Ni
Matériau de porte-contacts	PA 66 GF

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (en cas d'utilisation de câbles de raccordement Phoenix Contact)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

# SACB-DT-DB-CAN-L-IV - Boîtier répartiteur




1531878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531878>

## Dessins

Dessin coté




## Schéma

# SACB-DT-DB-CAN-L-IV - Boîtier répartiteur

1531878


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531878>

Dessin schématique



Nombre de pôles DEUTSCH DT04-4P

Schéma de connexion



1531878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531878>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-15.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %