

# PSR-MIS-RL-A-N - Commutateur de sécurité Actionneur



1533188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Commutateur de sécurité sans contact, organe de commande, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, forme de construction plate



## Description du produit

Les commutateurs de sécurité sans contact PSR-MIS offrent une solution de sécurité optimisée en termes de coûts. Les commutateurs de sécurité de cette série utilisent le principe de commutation magnétique éprouvé pour la surveillance des protecteurs mobiles et se caractérisent par une installation simple.

## Avantages

- Commutateur de sécurité à coût optimisé
- Principe de commutation magnétique éprouvé
- Type plat
- Organe de commande standard
- Plaques d'écartement pour le montage sur matériau ferritique disponibles en accessoires

## Données commerciales

Référence	1533188
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA643
Product key	DNA643
GTIN	4067923002920
Poids par pièce (emballage compris)	53 g
Poids par pièce (hors emballage)	36 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# PSR-MIS-RL-A-N - Commutateur de sécurité Actionneur



1533188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Circuit de sécurité
Gamme de produits	PSR-MIS
Technologie	Action magnétique
Application	Surveillance de porte de protection Surveillance de la position
Type de conception selon EN ISO 14119	4
Niveau de codage selon EN ISO 14119	faible

### Intervalles de commutation (Position frontale d'actionnement)


Position d'actionnement	1 (frontal), voir chap. « Positions d'actionnement et sens d'approche » dans la fiche technique
Intervalle de commutation en sécurité $S_{ao}$	3 mm
Intervalle de mise hors circuit en sécurité $S_{ar}$	16 mm
Hystérésis de commutation	1,5 mm

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	sans
----------------------	------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	88 mm
Hauteur	25 mm
Profondeur	14 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune signalisation (RAL 1023)
Matériau du boîtier	PBT

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 75 °C (en combinaison avec le type de capteur PSR-MIS-RL-S-NONO-..., 55 °C max.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 75 °C
Hauteur d'utilisation	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Choc	30g, 11 ms
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 55 Hz

# PSR-MIS-RL-A-N - Commutateur de sécurité Actionneur



1533188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>

## Montage


Type de montage	non affleurant
Instructions de montage	Respecter la norme EN ISO 14119
	couple de serrage max. pour la fixation : 1 Nm
Position de montage	quelconque, capteur et organe de commande parallèles l'un à l'autre
Écart minimum	min. 50 mm (entre deux systèmes de commutation de sécurité)

# PSR-MIS-RL-A-N - Commutateur de sécurité Actionneur

1533188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>

## Dessins



Dimensions (en mm)


# PSR-MIS-RL-A-N - Commutateur de sécurité Actionneur



1533188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>



**ETLus**

Identifiant de l'homologation: Industrial Component



**cETL**

Identifiant de l'homologation: Industrial component



**Functional Safety**

Identifiant de l'homologation: Z10029429 0060 Rev01

# PSR-MIS-RL-A-N - Commutateur de sécurité Actionneur



1533188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27274401
ECLASS-15.0	27274401

### ETIM

ETIM 10.0	EC002544
-----------	----------

# PSR-MIS-RL-A-N - Commutateur de sécurité Actionneur



1533188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533188>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-25

Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)