

CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Contact à sertir



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556182>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: HC-M-03, Mâle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, courant de référence: 40 A, section raccordable: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8...8, matériau de contact: Alliage de Cu

Données commerciales

Référence	1556182
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	AF7AIE
Product key	AF7AIE
GTIN	4067923035591
Poids par pièce (emballage compris)	3,164 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,066 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque sur la gamme de produits	pour les porte-contacts HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 et HC-COM-Q4/2
Instructions de montage	La qualité d'un raccordement serti est définie par la norme DIN EN 60352-2.
Instructions de montage	Remarque concernant le sertissage : Uniquement pour fils souples. Les sections de conducteurs indiquées se rapportent à la section nominale du câble utilisé. La zone de raccordement du sertissage est conçue pour des câbles à fils fins conformément à la norme VDE 0295 classe 5. Contrôler les autres structures de câbles (par ex. câbles 1,2 et 6 ou AWG) avant l'emploi.

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Série	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement	
Type de contact	Mâle
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Raccordement du conducteur	
Longueur à dénuder	15 mm (pour Ø de fil ≥ 4,3 mm)
	18 mm (pour Ø de fil ≥ 6,4 mm)
Section de raccordement	10 mm² ... 10 mm²
Section raccordable AWG	8 ... 8

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	Ag

Dimensions


CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Contact à sertir



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556182>

Dessin coté



Diamètre (Diamètre de contact)

4 mm

Propriétés électriques

Courant de référence

40 A (Tenez compte du déclassement de l'insert de contact utilisé. Le courant assigné correspond à la section de raccordement maximale possible)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 125 °C


CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Contact à sertir



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556182>

Dessins



Dessin coté

CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Contact à sertir



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556182>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Contact à sertir



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556182>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr