

SACC-E-MU-PG13,5 - Ecrou plat

1539143

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539143>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ecrou plat, pour filetage Pg13,5



Données commerciales

Référence	1539143
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQZBA
Product key	ABQZBA
GTIN	4046356075565
Poids par pièce (emballage compris)	3,414 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,253 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

SACC-E-MU-PG13,5 - Ecrou plat

1539143

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539143>



Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
Généralités	Mode de raccordement des contacts connexion par sertissage

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	Pg13,5

Dimensions

Ouverture contre-écrou	23 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg13,5

Indications sur les matériaux

Matériau (Écrou)	CuZn/Ni
------------------	---------

SACC-E-MU-PG13,5 - Ecrou plat

1539143

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539143>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	f9667497-7d47-4462-8ce5-8e43e26dcd32

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,039 kg CO2e
---------	---------------