HC-M-01-PT-M-16 - Module à élément de contact

1544116

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1544116

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à élément de contact, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 1, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 830 V, 76 A, 2,5 mm^2 ... 16 mm^2, application: Puissance

Données commerciales

Référence	1544116
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACE
Product key	AF7ACE
GTIN	4067923017436
Poids par pièce (emballage compris)	34,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour les boîtiers HEAVYCONNEC HC à forme de construction haute de B6 à B48, et les cadres de montage Snap-in.
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
Généralités	Fil 25 mm² sans embout

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact modulaire
Série	HC-M-01
Application	Puissance
Nombre de pôles	1
Enfichable	1
Nombre de prises	1
Nombre de contacts de puissance	1
Nombre de contacts de commande	0
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement Push-in

Raccordement du conducteur

Section raccordable	2,5 mm² ... 16 mm² (Les indications de la section transversale se réfèrent à la section géométrique du câble utilisé)
Section raccordable AWG	14 ... 6 (Les indications de la section transversale se réfèrent à la section géométrique du câble utilisé)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	19 mm ±1 mm

Dimensions

Largeur	34 mm
Hauteur	63 mm
Longueur	15 mm

Caractéristiques mécaniques

Hauteur minimum du boîtier	72 mm
Diamètre de contact	8 mm

Propriétés électriques

Tension assignée (III/2) contacts	1000 V

Tension de référence (III/3)	830 V
Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Courant de référence	76 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)


Dessins

Diagramme



Courbe de derating pour conducteurs souples

Diagramme



Courbe de derating pour conducteurs souples avec embouts

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1544116

CSA
Identifiant de lhomologation: 158887

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	1000 V	76 A	- 6	-

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440217
ECLASS-15.0	27440217

ETIM

ETIM 10.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr