

# SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 - Rouleau de câble



1550656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550656>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PVC, noir RAL 9005, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m



## Données commerciales

Référence	1550656
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1LBA
Product key	AF1LBA
GTIN	4046356170468
Poids par pièce (emballage compris)	4□182 g
Poids par pièce (hors emballage)	4□182 g
Numéro du tarif douanier	85444995
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Câble au mètre
Application	Connecteur
Nombre de pôles	3
Blindé	oui

### Câble/conducteur

Longueur du câble	100 m
-------------------	-------

#### PVC blindé, en noir [PVC]

Dessin coté	
Poids de gaine	40 kg/km
Nombre de pôles	3
Blindé	oui
Type	PVC blindé, en noir [PVC]
Structure du conducteur ligne de signal	42x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	3x 0,34 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,4 mm ±0,02 mm
Diamètre extérieur du câble	5,20 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	marron, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,23 mm (Isolant de fil) ≥ 0,76 mm (Gaine extérieure)
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Revêtement optique de blindage	85 %
Résistance max. du conducteur	max. 58 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 3000 V
Résistance à la propagation des flammes	selon UL Style 2464

# SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 - Rouleau de câble



1550656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550656>

Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

# SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 - Rouleau de câble



1550656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550656>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550656>



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00371

# SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 - Rouleau de câble



1550656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550656>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

### ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

34,024 kg CO2e