

EEM-RS485-PCM - Adaptateur de programmation



1551889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1551889>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur de communication RS485-USB destiné à la lecture et à la configuration de compteurs d'énergie DC



Données commerciales

Référence	1551889
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMMC31
Product key	CMMC31
GTIN	4067923029361
Poids par pièce (emballage compris)	42 g
Poids par pièce (hors emballage)	38 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur de programmation
-----------------	-----------------------------

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	5 V (USB)
	12 V (RJ12)
Intensité nominale I_N	150 mA

Caractéristiques de raccordement

RS-485

Type de raccordement	RJ12
----------------------	------

Dimensions

Largeur	25,5 mm
Hauteur	8,4 mm

Câble/conducteur

Longueur du câble	1080 mm
-------------------	---------

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---