

E.FOX S 10 (EF) - Automate à dénuder



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554299>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Automate à dénuder à écran tactile 5", réglage électrique des paramètres et sélection des favoris par lecteur de codes-barres, pour conducteurs et câbles de diamètre pouvant atteindre 10mm²/AWG 8, câble d'alimentation à modèle d'enchâssement de type E,F

Avantages

- Efficacité élevée grâce à l'utilisation continue des données et à l'assistance intelligente des opérateurs
- Gain de temps grâce à des temps de cycle courts et au réglage électrique des paramètres
- Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au couteau en V à plage de section large pour les types de conducteurs les plus divers
- Utilisation simple grâce à une visualisation intuitive

Données commerciales

Référence	1554299
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3221
Product key	BH3221
GTIN	4067923033047
Poids par pièce (emballage compris)	11□610 g
Poids par pièce (hors emballage)	10□210 g
Numéro du tarif douanier	84798100
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à dénuder
Longueur enlèvement partiel	1 mm ... 20 mm
Longueur d'insertion minimale	15 mm
Passage maximal	6
Caractéristiques du produit	Utilisation intuitive via un écran tactile 5"
	Enregistrement de jusqu'à 100 favoris
	Pilotage possible via le logiciel clipx WIRE assist
	Outil de changement de lame à l'intérieur du boîtier
	Lames spéciales supplémentaires sur demande
	Couteau en V standard pour toute la plage de section
	Compteur intégré et réinitialisable
	Insertion des fils par le haut et par l'avant
	Force de serrage à réglage automatique
Poignée de transport pour changer de poste de travail	

Propriétés électriques

Plage de fréquence	50 Hz ... 60 Hz
Consommation de puissance	150 VA
Interfaces	Ethernet
	USB-C

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Longueur à dénuder	2 mm ... 20 mm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	155 mm
Hauteur	257 mm
Longueur	372 mm
Diamètre orifice d'introduction de conducteur	6 mm

Connecteur

Type de connecteur	Modèle d'enfichage de type EF
--------------------	-------------------------------

E.FOX S 10 (EF) - Automate à dénuder



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554299>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
ECLASS-15.0	17130102

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

E.FOX S 10 (EF) - Automate à dénuder



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554299>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr