

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module



1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur pour module HEAVYCONNEC, isolant mâle, série D40, 40 pôles, raccordement PE à gauche pour le côté droit de l'armoire électrique, raccordement vissé

Données commerciales

Référence	1584266
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ADE
Product key	AF7ADE
GTIN	4046356142335
Poids par pièce (emballage compris)	336,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	336,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module



1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour brides de montage HEAVYCONNEC-ADVANCE et embases HEAVYCONNEC de type B16
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur pour module
Gamme de produits	HC-D
Série	HC-D
Type	B16
Nombre de pôles	40
Enfichable	40+PE
Lame de tournevis	0,5 x 3,5 mm

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV
Courant de référence	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement vissé
Connexion selon la norme	CEI / EN

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable AWG	22 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	10 mm


Dimensions

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module



1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Dessin coté	
Largeur	34 mm
Hauteur	129,9 mm
Longueur	83 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	77,5 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	27 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PA
Normes / Spécifications	PA

Câble/conducteur

Longueur à dénuder des fils uniques	10 mm
-------------------------------------	-------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Normes et spécifications

Spécifications concernant l'exécution et les essais	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	CEI 60352
Essais	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	CEI 60352

Essai

Normes/précriptions	PA: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
---------------------	--

Montage

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module



1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Instructions de montage

L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.

Pas pour embases HC-EVO

Les connecteurs mâles ne doivent être enfichés que hors charge/tension. Pas pour les boîtiers HC-B 16-AMQ-EMV


HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module

1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>



Dessins



Schéma


HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module

1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>



Dessin coté



Dessin coté, vue latérale

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module

1584266


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Dessin de l'application



Position de montage du raccordement PE gauche/droite (PEL/PER)

Diagramme



Courbe de derating pour 2,5 mm²

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module



1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	600 V	7 A	- 14	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	600 V	7 A	- 14	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	600 V	7 A	-	-

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module



1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440222
ECLASS-15.0	27440222

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-D 40-A-UT-PER-M - Adaptateur pour module



1584266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584266>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr