

SACC-PG9-SEAL CLM - Joint plat



1556320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556320>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat Pg9, pour connecteur encastrable M12 avec filetage de fixation Pg9



Données commerciales

Référence	1556320
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQZCB
Product key	ABQZCB
GTIN	4046356176811
Poids par pièce (emballage compris)	0,45 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,23 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

SACC-PG9-SEAL CLM - Joint plat



1556320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556320>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
-----------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR
-------------------	-----

SACC-PG9-SEAL CLM - Joint plat



1556320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556320>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-PG9-SEAL CLM - Joint plat



1556320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556320>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr