

HC-A16-I-UT-F 17-32 - Élément de contact



1585346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: D25, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 250 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Avantages

- Avec profilé de détrompage en plastique (référence 1410916), détrompable
- Pour une pointe test avec diamètre de 2 mm
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Données commerciales

Référence	1585346
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABB
Product key	AF7ABB
GTIN	4046356285070
Poids par pièce (emballage compris)	63,86 g
Poids par pièce (hors emballage)	64,2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-A16-I-UT-F 17-32 - Élément de contact



1585346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour conducteurs souples avec ou sans embouts
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
Généralités	pour boîtier HC-D25 / HC-D 50

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. pour profilé de codage plastique : x4
-------------------------	---


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact à polarité fixe
Série	HC-A
Type	D25 D50
Nombre de pôles	16
Enfichable	16+PE
Numérotation des contacts	17 - 32
Type de matériau du contact	tourné
Lame de tournevis	0,5 x 3,5 mm

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	23 mm
Hauteur	31,5 mm
Longueur	72 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	66 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	16 mm
Caractéristiques mécaniques	
Diamètre de contact	2,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

HC-A16-I-UT-F 17-32 - Élément de contact



1585346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>

Technologie de raccordement	Raccordement vissé
Connexion selon la norme	CEI / EN

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable AWG	20 ... 14
Couple de serrage	0,7 Nm ... 1 Nm (Raccordement PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)
	0,5 Nm
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	7 mm

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV
	4 kV
Courant de référence	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC
Normes / Spécifications	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)
---------------------------------------	---

Normes et spécifications

Essai

Normes/précriptions	PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
---------------------	--


HC-A16-I-UT-F 17-32 - Élément de contact

1585346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>


Dessins

Dessin coté



Isolant femelle

Dessin coté




Découpe pour le montage en cas d'utilisation sans boîtier

1585346


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>

Dessin schématique



Nombre de pôles côté raccordement

Diagramme



Courbe de derating

HC-A16-I-UT-F 17-32 - Élément de contact



1585346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



CSA

Identifiant de l'homologation: 158887

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	15 A	- 14	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	19 A	-	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	18 A	-	-

HC-A16-I-UT-F 17-32 - Élément de contact



1585346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585346>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b359116e-5b1a-45c2-bf2a-352204e7897b