

RC-09P1N8A0000 - Élément de contact



1595375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1595375>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 8+1, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, série: NC, RC, RM, TU, UC

Données commerciales

Référence	1595375
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFT
Product key	ABRAFT
GTIN	4046356206297
Poids par pièce (emballage compris)	2,03 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,785 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

RC-09P1N8A0000 - Élément de contact



1595375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1595375>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Application	Signal
Nombre de pôles	9
Enfichable	8+1
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact	2 mm
Intensité nominale I_N	20 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Contact: Groupe de contacts 2

Diamètre de contact	1 mm
Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PA 6.6
------------------------	--------

Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

RC-09P1N8A0000 - Élément de contact



1595375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1595375>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-09P1N8A0000 - Élément de contact

1595375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1595375>




Dessins

Dessin schématique



Brochage

Dessin schématique



Brochage

RC-09P1N8A0000 - Élément de contact



1595375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1595375>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-09P1N8A0000 - Élément de contact



1595375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1595375>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr