

RC-11S2000 - Contact à sertir



1596772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1596772>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,08 mm² ... 0,22 mm², matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241093

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1596772
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABREAD
Product key	ABREAD
GTIN	4046356212601
Poids par pièce (emballage compris)	0,251 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,22 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

RC-11S2000 - Contact à sertir

1596772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1596772>



Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Outil de déverrouillage des contacts pas nécessaire avec les variantes de sertissage à 12 et 17 pôles de la série M23-PRO

Propriétés du produit

Type de produit

Contact à sertir

Type de matériau du contact

tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact

Connecteur femelle

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Section de raccordement

0,08 mm² ... 0,22 mm²

Indications sur les matériaux

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire)

Ni

Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure)

Au

Dimensions

Diamètre (Diamètre de contact)

1 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage

100

RC-11S2000 - Contact à sertir



1596772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1596772>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	cb288665-6e69-4aed-b393-be6980261ba1