

VMS-B/S7-300/40/ETHA/D37/M/01 - Adaptateur



1575812

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575812>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur de migration, automate: Mise à niveau de Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M vers Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, raccordement 1: Connecteur mâle D-SUB 1x 37-pôles, raccordement 2: Raccordement par clip 40-pôles (2,8 x 0,8), raccordement 3: Raccordement Push-in 2x 2-pôles



Données commerciales

Référence	1575812
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK21ES
Product key	DK21ES
GTIN	4067923065604
Poids par pièce (emballage compris)	105 g
Poids par pièce (hors emballage)	102 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
-----------------	------------

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A (via SUB-D)
Courant (Bloc de jonction 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40)	≤ 3 A (par MINICONNEC)
Courant (Bloc de jonction L+/M)	≤ 10 A (par MINICONNEC)
Tension d'isolement assignée	100 V _{rms}
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV (1,2/50 μs)

Mise à niveau de Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M vers Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Migration	6ES7321-1BL00-0AA0 (DI32) -> 6DL1131-6BL00-0PH1 (DI32)
	6ES7322-1BL00-0AA0 (DO32) -> 6DL1132-6BL00-0PH1 (DO32)
	6ES7323-1BL00-0AA0 (DI16/DO16) -> 6DL1133-6EW00-0PH1 (DI16/DO16)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60807-2
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37
Cycles d'enfichage	> 500
Pas	2,77 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement par clip
Nombre de pôles	40
Remarque	2,8 x 0,8
Cycles d'enfichage	10

Raccordement 3 (alimentation)

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	10 mm
Nombre de connexions	2

1575812

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575812>

Nombre de pôles	2
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Cycles d'enfichage	25
Pas	5,08 mm

Dimensions

Largeur	39,4 mm
Hauteur	127,5 mm
Profondeur	54,8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage


Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

1575812

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575812>

Dessins


Schéma de connexion



1575812

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575812>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575812>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

1575812

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575812>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

1575812

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575812>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr