RC-5CS2000 - Contact à sertir

1603517

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603517

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 1 mm^2 ... 1,5 mm^2, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241635

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1603517
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABREAG
Product key	ABREAG
GTIN	4046356245852
Poids par pièce (emballage compris)	0,54 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,463 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Section de raccordement	1 mm² ... 1,5 mm²

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire)	Ni
Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure)	Au

Dimensions

Diamètre (Diamètre de contact)	2 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	c9ec77c5-3623-463b-a724-110ddbf0314c

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,043 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr