

# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M8, codage: B, sur Connecteur femelle droit M8, codage: B, longueur de câble: 2 m, Connecteur non blindé

## Données commerciales

Référence	1575851
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1BDD
Product key	AF1BDD
GTIN	4046356431538
Poids par pièce (emballage compris)	136,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	136,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Vous trouverez davantage de produits avec une longueur de câble variable dans la section Accessoires
-------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Standard
Type de capteur	CANopen®
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Interfaces

Système de bus	CANopen®/DeviceNet™
Type de signal/catégorie	CANopen® DeviceNet™

### Signalisation

Affichage d'état	non
------------------	-----

### Propriétés électriques

Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U <sub>N</sub>	30 V AC 30 V DC
Intensité nominale I <sub>N</sub>	4 A
Support de transmission	Cuivre

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

### Caractéristiques de raccordement

# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

## Brochage

Contact   Couleur (désignation des signaux)   Contact (en option)	1 (Connecteur)   SR (Blindage)   1 (Femelle)
	2 (Connecteur)   RD (V+)   2 (Femelle)
	4 (Connecteur)   BK (V-)   4 (Femelle)
	3 (Connecteur)   WH (CAN_H)   3 (Femelle)
	5 (Connecteur)   BU (CAN_L)   5 (Femelle)

## Connecteur

### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M8
Nombre de pôles	5
Type de codage	B (Standard)


### Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M8
Nombre de pôles	5
Type de codage	B (Standard)

## Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

### CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920]

Dessin coté	
Style UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920]
Structure du conducteur	2xAWG24/19+2xAWG22/19
AWG ligne de signaux	24
AWG alimentation en tension	22
Section de câble	2x 0,25 mm <sup>2</sup> (Ligne de données) 2x 0,34 mm <sup>2</sup> (Alimentation) 1x 0,34 mm <sup>2</sup> (Cordon de repère)
Diamètre de fil avec isolant	1,95 mm ±0,05 mm (Ligne de données) 1,4 mm ±0,05 mm (Alimentation)

# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

Diamètre extérieur du câble	6,70 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	lilas rouge RAL 4001
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PE moussé (Ligne de données) PE (Alimentation)
Fil, coloris	rouge-noir, bleu-blanc
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	80 %
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km (Ligne de données) ≥ 5 GΩ*km (Alimentation)
Impédance caractéristique	120 Ω ±10 % (pour 1 MHz)
Tension nominale câble	≤ 300 V (Valeur de crête, par pour courants forts)
Tension d'essai fil/fil	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 70 mm, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s <sup>2</sup> , Température ambiante: -20 °C ... 60 °C
Effet d'écran	≤ 22,9 dB/km (pour 1 MHz) ≤ 16,4 dB/km (à 500 kHz) ≤ 9,5 dB/km (à 125 kHz)
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815 d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) CEI 60332-1-2 selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) -20 °C ... 60 °C (à l'installation) -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles)


# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus

1575851


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

## Dessins

Dessin coté



Dessin coté




# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus

1575851


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

Dessin schématique



Brochage, connecteur femelle M8, 5 pôles, détrompage B

Dessin schématique




Brochage, connecteur femelle M8, 5 pôles, détrompage B

# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus

1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

Schéma de connexion



# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus




1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

 <b>UL Listed</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
	30 V	3 A	-	-

 <b>cUL Listed</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
	30 V	3 A	-	-

 <b>EAC-RoHS</b> Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387	
--	--

# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1575851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1575851>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

2,171 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)