


# HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact



1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 46+PE, taille: B24, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>

## Avantages

- Pour un détrompage rapide avec profilé en plastique (réf. d'article 1410916, type CP-HC-S)
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1584761       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7ABD        |
| Product key                         | AF7ABD        |
| GTIN                                | 4046356149280 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 75 g          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 75 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact



1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|             |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC-ADVANCE et boîtiers HEAVYCONNEC de type B24, contacts à sertir CK 2,5-ED (contacts à sertir non compris dans la fourniture). |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.                                                                                     |

### Montage

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Propriétés du produit

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Type de produit                  | Élément de contact à polarité fixe |
| Série                            | HC-BB                              |
| Type                             | B24                                |
|                                  | B48                                |
| Nombre de pôles                  | 46                                 |
| Enfichable                       | 46+PE                              |
| Numérotation des contacts        | 1 - 46                             |
| Nombre de raccordements par pôle | 1                                  |
| Type de matériau du contact      | tourné                             |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Dimensions

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                     |  |
| Largeur                                         | 34 mm                                                                                |
| Hauteur                                         | 33,2 mm                                                                              |
| Longueur                                        | 111 mm                                                                               |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 104 mm                                                                               |
| Distance verticale entre les trous de perçage   | 27 mm                                                                                |
| Caractéristiques mécaniques                     |                                                                                      |
| Hauteur minimum du boîtier                      | 72 mm                                                                                |
| Diamètre de contact                             | 2,5 mm                                                                               |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

# HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact



1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Technologie de raccordement      | Raccordement à sertir |
| Nombre de raccordements par pôle | 1                     |
| Connexion selon la norme         | CEI / EN              |

## Raccordement du conducteur

|                                           |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section raccordable                       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                                                              |
| Section raccordable AWG                   | 20 ... 12                                                                                                              |
| Couple de serrage                         | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE)<br>0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm                                                                                                                 |

## Propriétés électriques

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de référence (III/3)        | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV  |
| Courant de référence                | 16 A  |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
|--------------------|-------|

## Indications sur les matériaux

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                  |
| Matériau de contact                 | Alliage de cuivre   |
| Matériau de surface du contact      | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts          | PC                  |
| Normes / Spécifications             | PC                  |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Normes et spécifications

### Essai

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes/précriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires -<br>Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2<br>(Niveau de risque HL1 - HL3) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact


1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>




## Dessins

Dessin coté



Isolant mâle

Dessin coté



Découpe pour le montage en cas d'utilisation sans boîtier


## HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact

1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>




### Dessin schématique



Côté raccordement : connecteur mâle à gauche ; connecteur femelle à droite

## Diagramme



Courbe de derating

# HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact



1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### CSA

Identifiant de l'homologation: 013631\_0\_000

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 600 V                  | 13,5 A                   | - 12        | -                     |



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 600 V                  | 16 A                     | - 12        | -                     |

# HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact



1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000438 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact



1584761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584761>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)