VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Cadre

1608061

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608061

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, pour transceiver, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1608061
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNODF
Product key	ABNODF
GTIN	4046356131735
Poids par pièce (emballage compris)	15,863 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2. 00, Order No: 2.252, chapitre 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Connectique pour C.I. SCRJ
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SC-RJ
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Propriétés électriques


Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Push-Pull

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,2 mm
Hauteur	42 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du boîtier	Métal

Matériau de surface du boîtier	nickelé

Câble/conducteur

Résistance à l'huile	oui
Résistance à la propagation des flammes	oui

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Fibre	POF, PCF, GOF
Type de fibre	GOF, PCF, POF
Support de transmission	FO

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	0 °C ... 50 °C
Résistance à l'huile	oui

Normes et spécifications


Résistance à la propagation des flammes	oui
Résistance à l'huile	oui

Montage

Type de montage	Montage mural


Dessins

Dessin coté




Découpe de montage

Dessin coté



Découpe de montage

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Gabarit perçage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608061

EAC
Identifiant de lhomologation: 7500651.22.01.00246

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,147 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr