VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Cadre

1608210

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608210

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, plastique, avec système Freenet, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint et prolongateur SC-RJ (pour POF, PCF et GOF), sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1608210
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNODE
Product key	ABNODE
GTIN	4046356159890
Poids par pièce (emballage compris)	16,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	16 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Freenet
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SC-RJ
Nombre de prises	1

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Propriétés électriques


Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,2 mm
Hauteur	42 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de surface du boîtier	PA, gris clair
Matériau de surface du contact	Au/Ni
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Câble/conducteur

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Fibre	POF, PCF, GOF

Type de fibre	GOF, PCF, POF
Support de transmission	FO

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Montage sur face avant


Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

Dessin éclaté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,196 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr