

# ST-10KP010 - Contact à sertir



1618255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618255>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,06 mm<sup>2</sup> ... 0,25 mm<sup>2</sup>, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243215

## Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1618255       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | ABREAD        |
| Product key                         | ABREAD        |
| GTIN                                | 4046356736435 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,315 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,268 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# ST-10KP010 - Contact à sertir

1618255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618255>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Type de produit             | Contact à sertir |
| Type de matériau du contact | tourné           |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type de contact      | Mâle                  |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |

#### Raccordement du conducteur

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Section de raccordement | 0,06 mm <sup>2</sup> ... 0,25 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Matériau Contact                                                    | CuZn |
| Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire) | Ni   |
| Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure)    | Au   |

### Dimensions

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Diamètre (Diamètre de contact) | 1 mm |
|--------------------------------|------|

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Cycles d'enfichage | 100 |
|--------------------|-----|

# ST-10KP010 - Contact à sertir



1618255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618255>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# ST-10KP010 - Contact à sertir



1618255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618255>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | f2f4cc29-460f-4547-a33b-4d2eac3d81cc |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)